

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614820 8
GTIN	4045197218735
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	17,5 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	7 mm
Bekbreedte b	18 mm
Sleutellengte L	136 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel