

**Garant**
**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 20 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	614700 20
GTIN	4045197160058
Artikelklasse	61A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

**Opmerking:**

**AS-Drive** – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **AS-Drive**-teken.

**Voordelen:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Sleutellengte L: 280 mm

maximale bekhoogte h1: 9 mm

Maximale ringhoogte h<sub>2max</sub>: 13,1 mm

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h1	9 mm
Sleutellengte L	280 mm
Sleutelwijdte	20 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch

Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	13,1 mm
Ringstand	15 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype	Schroefsleutel