

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 11
GTIN	4045197160393
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Ringhoogte $h_2$	8,3 mm
Sleutellengte L	168 mm
Sleutelwijdte	11 mm
Bekbreedte b	24 mm
Ring-Ø D	22,5 mm
Bekhoogte $h_1$	5,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel