

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 27
GTIN	4045197286079
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.  
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 359 mm

Bekbreedte b: 55,2 mm

Bekhoogte h<sub>1</sub>: 12,5 mm

Ringhoogte h<sub>2</sub>: 15 mm

Ring-Ø D: 52 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 670 Nm

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	52 mm
Sleutellengte L	359 mm
Ratel-draaimomentbelasting	670 Nm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	15 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	12,5 mm
Sleutelwijdte	27 mm
Bekbreedte b	55,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel