

**Garant****Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas, Aantal sleutels: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614810 4
GTIN	4045197553607
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.  
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Inhoud:**

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614800 in de maten 10 - 13 - 17 - 19.

**Levering:**

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614800 in de maten 10; 13; 17; 19.

**Opmerking:**

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	4
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte	13 mm

Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

## Accessoires

Roltas Aantal vakken 4	614835 4
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614800 13
Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614800 10
Adapterset voor ringratelsleutel Aantal delen 4	614852 4
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 17 mm	614800 17
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 19 mm	614800 19
Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3