

 Mahr

Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412733 300
GTIN	4059192058302
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. De meetvlakken zijn ultrafijn gelep. Zonder dieptemaat.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Beklengte	64 mm
Kalibratie	A1
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 300 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Kunststof box Type MS300	412470 MS300
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032