

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614816 8
GTIN	4045197298218
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	8 mm
Bekhoogte h ₁	5 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Ringhoogte h ₂	7 mm
Sleutellengte L	88 mm
Bekbreedte b	18 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel