

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 12
GTIN	4045197160409
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekbreedte b	25,9 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Ringhoogte h ₂	8,7 mm
Ring-Ø D	23,7 mm
Sleutellengte L	174 mm
Bekhoogte h ₁	5,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel