

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 30
GTIN	4045197286086
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 425 mm

Bekbreedte b: 65 mm

Bekhoogte h₁: 13,8 mm

Ringhoogte h₂: 17 mm

Ring-Ø D: 60 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 795 Nm

Technische beschrijving

Ring-Ø D	60 mm
Bekhoogte h ₁	13,8 mm
Sleutellengte L	425 mm
Bekbreedte b	65 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Ratel-draaimomentbelasting	795 Nm
Ringhoogte h ₂	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel