

Garant**Krimptang, Type: F28/95****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729709 F28/95
GTIN	4045197891082
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

GARANT: Van hoogvast speciaal staal. **Ergonomisch optimaal vormgegeven zachte handgrepen met veiligheidsaanslag.** Optimale persing door speciale profielgeometrie.

totale lengte: 225 mm

Voor draaddoorsnede: 0,5 - 6 mm²

Voor platte stekkers: F2,8 / F6,3 / F9,5

Technische beschrijving

totale lengte	225 mm
Voor draaddoorsnede	0,5 - 6 mm ²
Voor platte stekkers	F2,8 / F6,3 / F9,5
Producttype	Crimpzange

Accessoires

Paar persinzetten Type F28/95	729713 F28/95
-------------------------------	---------------

Strip- en snij-inzetdeel	729712
Reserveveren, set 2-delig	729711