


**Klitschijf (A) Hookit 255P perforatie 15-voudig, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 220****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567565 220
GTIN	4046719191918
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Klitschijven met **papierbasis**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen. De achterkant is bekleed met lusvelours.

Klitschijf **Hookit 255P** met open spreiding. Korund (A) op C-papierbasis. Ideaal voor materialen met de neiging om snel vol te lopen.

Toepassing:

Op **excenterschuurmachines** met klitsteunschijf bijv. nr. 567990 (stofafzuiging mogelijk).

Universeel **allround product** voor grove, middelgrove en fijne schuurwerkzaamheden op alle metalen en kunststof oppervlakken, laksystemen en houtsoorten.

Maximale omtreksnelheid: 40 m/s

Technische beschrijving

Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	220
Fabrikantnummer	Hookit 255P
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)

Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuigopeningen	15
Maximale omtreksnelheid	40 m/s

Accessoires

PU-steunschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-steunschijf met multiperforatie Opname 5/16 inch en M8 Buiten-Ø 150 mm	567887 150
PU-steunschijf met multiperforatie Opname 5/16 inch en M8 Buiten-Ø 147 mm	567990 147