

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614816 19 |
| GTIN | 4045197199218 |
| Artikelklasse | 61B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|----------------|
| Sleutellengte L | 137 mm |
| Ring-Ø D | 34,5 mm |
| Sleutelwijdte | 19 mm |
| Bekhoogte h ₁ | 8,5 mm |
| Ringhoogte h ₂ | 11,5 mm |
| Bekbreedte b | 40,3 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Ringstand | 0 graden |
| Aantal tanden | 72 |
| Nadraaihoek | 5 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |

| | |
|-------------|----------------------|
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | mat verchromd |
| Producttype | Schroefsleutel |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Adapter voor ringratelsleutel Type 3 | 614850 3 |
|--------------------------------------|----------|