

Mahr**Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67, i-wi, Meetbereik: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418754 100
GTIN	4059192057312
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Zeer groot LCD-display met 11 mm cijferhoogte. Geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 batterij nr. 081560 maat CR2032. Inclusief 3 meetinserts (\varnothing 4 mm, \varnothing 7,5 mm en radius 6 mm).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

i-wi ontvanger nr. 498912. Schotelmeetinsert nr. 418660 maat 0,5, speciale tasters nr. 434900 – 4915 met schroefdraad M 2,5.

Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	16 × 3 mm
Meetbereik	0 - 100 mm
Meetstang- \varnothing	4 mm
Kalibratie	A1
Bruglengte	85 mm
Aflezing omschakelbaar	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	0,0005 inch

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
Verpakking	stevige box
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Stalen taster Type 2	434900 2
Schotelmeetinsert Schoteldikte 0,5 mm	418660 0,5
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Robijntaster Type 2	434915 2

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Schotelmeetinsert Schoteldikte 1 mm	418660 1
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Hardmetalen taster Type 2	434910 2