

Garant**Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614810 10
GTIN	4045197160355
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614800 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Opmerking:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte	11 mm

Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroef sleutel

Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 16 mm	614800 16
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 18 mm	614800 18
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 13 mm	614800 13
Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3
Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 10 mm	614800 10
Steeksleutel/ringratelsleutel Sleutelwijdte 11 mm	614800 11
Roltas Aantal vakken 10	614835 10