

**Werkbroek CANVAS 320, marineblauw, Confectiemaat DE: 98****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091361 98
GTIN	4030913889764
Artikelklasse	09R

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste **werkkledinglijn Canvas 320** biedt een hoge bescherming bij de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Met **elastiek in de band** voor een comfortabele pasvorm. Scheur- en slijtvast dankzij **Cordura®-versterking** op zwaar belaste plaatsen. Het gemakkelijk te onderhouden materiaal is dankzij de Teflon®-toepassing **vuil- en waterafstotend**. Met reflecterende biezen van **reflecterend 3M™ Scotchlite™-materiaal** voor een betere zichtbaarheid in het donker.

**Werkbroek** met zeven riemlussen.

- **Cordura®-versterkte kniekussenzakken.**
- **Gecertificeerd volgens EN-14404 in combinatie met kniekussens nr. 091802.**
- **Versterkte achterzakken.**
- **Twee zijzakken van Cordura®.**
- **Dubbel duimstokvak van Cordura®.**
- **Dijbeenzak met opgenaaid vak voor mobiele telefoon.**
- **Gulp met ritssluiting.**

**Opmerking:**

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

**Werkbroek** in de kleurencombinatie **zwart** onder nr. 091362.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 320 g/m<sup>2</sup>

Wassen: 60 °C Bonte was

Norm: EN 14404

## Technische beschrijving

Confectiemaat DE	98
Maat FR	42L
Maat IT	42L
Serie	CANVAS 320
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	42L
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	320 g/m <sup>2</sup>
Wassen	60 °C Bonte was
Kleur	marineblauw
Norm	EN 14404
Producttype	Werkbroek

## Accessoires

Kniekussens standaard 1 paar Type KNEE	091802 KNEE
--	-------------