

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Komborstel RVS-draad, 0,35 mm, Borstel-Ø D1xschroefdraad M: 65XM14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	572210 65XM14
GTIN	4017359006504
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

**Toepassing:**

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.  
Met **binnendraad M14.**

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Maximaal toerental	12500 min <sup>-1</sup>
Veiligheidssteuning	nee
Schroefdraad M	M14
Bezettingmateriaal	RVS-draad

Producttype

Komborstel