

**Werkbroek CANVAS 320, zwart, Confectiemaat DE: 60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091362 60
GTIN	4030913039916
Artikelklasse	09R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste **werkkledinglijn Canvas 320** biedt een hoge bescherming bij de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Met **elastiek in de band** voor een comfortabele pasvorm. Scheur- en slijtvast dankzij **Cordura®-versterking** op zwaar belaste plaatsen. Het gemakkelijk te onderhouden materiaal is dankzij de Teflon®-toepassing **vuil- en waterafstotend**. Met reflecterende biezen van **reflecterend 3M™ Scotchlite™-materiaal** voor een betere zichtbaarheid in het donker.

Werkbroek met zeven riemlussen.

- **Cordura®-versterkte kniekussenzakken.**
- **Gecertificeerd volgens EN-14404 in combinatie met kniekussens.**
- **Versterkte achterzakken.**
- **Twee zijzakken van Cordura®.**
- **Dubbele duimstokzak van Cordura®.**
- **Dijbeenzak met opgenaaid vak voor mobiele telefoon.**
- **Gulp met ritssluiting.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen
Materiaalsamenstelling: 65% Polyester
Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 320 g/m²
Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	60
Maat FR	56
Serie	CANVAS 320
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	320 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	zwart
Producttype	Werkbroek