

**Tuinbroek CANVAS 320, marineblauw, Confectiemaat DE: 29****Bestelgegevens**

Bestelnummer	091371 29
GTIN	4030913889856
Artikelklasse	09R

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste **werkkledinglijn Canvas 320** biedt een hoge bescherming bij de meest uiteenlopende werkomstandigheden. Met **elastiek in de band** voor een comfortabele pasvorm. Scheur- en slijtvast dankzij **Cordura®-versterking** op zwaar belaste plaatsen. Het gemakkelijk te onderhouden materiaal is dankzij de Teflon®-toepassing **vuil- en waterafstotend**. Met reflecterende biezen van **reflecterend 3M™ Scotchlite™-materiaal** voor een betere zichtbaarheid in het donker.

Tuinbroek met taillewijdteverstelling en hoog doorlopend rugdeel. Schouderbanden met elastische inzet en veiligheidsgespen. Dubbele zak op bovenstuk.

- **Cordura®-versterkte kniekussenzakken.**
- **Gecertificeerd volgens EN-14404 in combinatie met kniekussens nr. 091802.**
- **Versterkte achterzakken.**
- **Twee zijzakken van Cordura®.**
- **Dubbel duimstokvak van Cordura®.**
- **Dijbeenzak met opgenaaid vak voor mobiele telefoon.**
- **Gulp met ritssluiting.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Tuinbroek kleurencombinatie **zwart** onder nr. 091372.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.

Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.

Materiaalsamenstelling: 65% Polyester

Materiaalsamenstelling: 35% Katoen

Materiaalgewicht/weefseldichtheid: 320 g/m²

Wassen: 60 °C Bonte was

Norm: EN 14404

Technische beschrijving

Maat IT	56C
Confectiemaat DE	29
Maat FR	56C
Serie	CANVAS 320
Speciale dienstverlening	Textielveredeling
Maat ES	56C
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	65% Polyester
Materiaalsamenstelling	35% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	320 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Kleur	marineblauw
Norm	EN 14404
Producttype	Tuinbroek

Accessoires

Kniekussens standaard 1 paar Type KNEE	091802 KNEE
----------------------------------------	-------------