

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 15
GTIN	4045197160430
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekbreedte b	33,4 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Sleutellengte L	200 mm
Ring-Ø D	28,9 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	10 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel