

**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642100 20 |
| GTIN | 4018754005284 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. **AS-Drive**-profiel.

Norm:**DIN 3124****Materiaal:**

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 642129

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------|
| Lengte | 42 mm |
| Ø uitgangzijde | 27,2 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Sleutelwijdte | 20 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Norm | DIN 3124 |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd |
| met AS-Drive-profiel | ja |
| Producttype | Dop |