

**Garant****Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas korte uitvoering, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614818 10
GTIN	4045197297716
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Levering:**

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614816 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Opmerking:**

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte	11 mm

Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroef sleutel

## Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 8 mm	614816 8
Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 11 mm	614816 11
Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 14 mm	614816 14
Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
Roltas Aantal vakken 10	614836 10
Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 19 mm	614816 19
Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering Sleutelwijdte 16 mm	614816 16

Steeksleutel/ringratelsleutelkorte uitvoering Sleutelwijdte 17 mm	614816 17
Steeksleutel/ringratelsleutelkorte uitvoering Sleutelwijdte 18 mm	614816 18
Steeksleutel/ringratelsleutelkorte uitvoering Sleutelwijdte 10 mm	614816 10
Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3
Steeksleutel/ringratelsleutelkorte uitvoering Sleutelwijdte 9 mm	614816 9
Steeksleutel/ringratelsleutelkorte uitvoering Sleutelwijdte 13 mm	614816 13