


**Klitschijf (A) perforatie 15-voudig, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567796 400
GTIN	4045197891334
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **stabiele, zeer dunne ondergrond**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

Voordeel:

- **Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.**
- **Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.**

Toepassing:

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	400
Schijf-Ø	150 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuiggaten	15
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150
PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147