

**HOLEX****Klitschijf (A) perforatie 15-voudig, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 800****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567796 800
GTIN	4045197891358
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **stabiele, zeer dunne ondergrond**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

**Voordeel:**

- **Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.**
- **Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.**

**Toepassing:**

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	800
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aantal afzuiggaten	15
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		

## Accessoires

PU-klitslijpschijf Buiten-Ø 150 mm	567885 150
PU-klitslijpschijfmultiperforatie Buiten-Ø 150 mm	567887 150
PU-steunschijf met multiperforatie Buiten-Ø 147 mm	567990 147