



## Lamellenslijpwals M14 vlies/weefsel, Ø 100×50 mm, Korrelvergelijking: 80CRS



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Artikelklasse	52M

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Waaivormig geplaatste lamellen** om de as van het gereedschap. **M14 directe opname.**  
Combinatie van **schuurweefsel en vlies.**

**Toepassing:**

Verwijderen van krassen, aanbrengen van een lijnstructuur-mattering.

### Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	2800 min <sup>-1</sup>
Korrelvergelijking	80
Maximaal toerental	6000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddelaanduiding	A
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schroefdraad	M14

Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	50 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×50 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	30 m/s
Producttype	Lamellenslijpwals weefsel ingekeept

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		