

HOLEX**Lamellenslijpwals vlies (A) / weefsel (A), Ø 100x50 mm, Korrelvergelijking: 80CRS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568472 80CRS
GTIN	4045197924575
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100x100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100x50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Combinatie van **schuurweefsel en vlies**.

Toepassing:

Schuurresultaat zoals bij schuurlijnen met korrel 80/120, ook voor het **verwijderen van krassen** of voor het **aanbrengen van een lijnstructuur-mattering**.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100x50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	80
Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	50 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×50 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		