

HOLEX**Lamellenslijpwals vlies (A) / weefsel (A), Ø 100×100 mm, Korrelvergelijking: 80CRS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø **100×100 mm** resp. smalle uitvoering Ø **100×50 mm** voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Combinatie van **schuurweefsel en vlies**.

Toepassing:

Schuurresultaat zoals bij schuurlijnen met korrel 80/120, ook voor het **verwijderen van krassen** of voor het **aanbrengen van een lijnstructuur-mattering**.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Korrelvergelijking	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		