

**Koken****IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 6 mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	650035 6
GTIN	4991644301218
Artikelklasse	63R

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel.

**Norm:****DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Ø uitgangzijde: 10 mm

Lengte: 23 mm

## Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	10 mm
Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	23 mm

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3129
Norm	DIN 3121
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja