

Koken**IMPACT-dop 6-kant, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 8 mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	650035 8
GTIN	4991644301232
Artikelklasse	63R

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121. Met profiel waarmee bouten en moeren worden gespaard, vergelijkbaar met **AS-Drive**-profiel.

Norm:**DIN 3129****Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Ø uitgangzijde: 12,5 mm

Lengte: 23 mm

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	12,5 mm
Lengte	23 mm
Sleutelwijdte	8 mm

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Norm	DIN 3129
Norm	DIN 3121
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja