

Koken**IMPACT-set 8-delig, 6-kant, 3/8 inch Surface Drive****Bestelgegevens**

Bestelnummer	650132
GTIN	4991644011681
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Het Surface Drive-profiel grijpt aan op de flanken van de schroeven en spaart de kwetsbare hoeken. Het vastzitten van de doppen op de schroeven wordt op een betrouwbare manier voorkomen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Levering:

resp. 1 dop nr. 650130: Maat 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetische rail, lengte 200 mm: 1 st.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Aantal delen	8
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 1	650790 1
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 18 mm	650800 18
Borgklemmenset voor doppen, 3/8 inch, inclusief trekker,10-delig Type 2	650790 2
Rubber ring voor doppen, 3/8 inch Ø 22 mm	650800 22
Verbindingspen voor doppen, 3/8 inch Ø×lengte 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Trekker voor borgklemmen	650785