



Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck', Maximaal draaimoment: 800 Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654650 800
GTIN	4018754273034
Artikelklasse	63B

Omschrijving

Uitvoering:

Variabele en flexibele draaimomenttester dankzij draaibaar display en basisdeel. Horizontale en verticale montage mogelijk. Het display en het touchpad-toetsenpaneel zijn spatwaterdicht en de behuizing is van slagvaste kunststof.

3 Gebruiksmodi:

- **Meelopende weergave (track)**
- **Knikpuntherkenning (first-peak)**
- **Weergave piekwaarde (peak-hold)**

Maateenheden: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Voordeel:

Compacte en variabele draaimomenttester. Werkt via netadapter of op batterij.

Toepassing:

Instellen van **momentschroevendraaiers en momentsleutels** met of zonder schaal.

Levering:

Inclusief netadapter, in stevige kunststof koffer.

Kalibratie: O4

Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 1 %

Meetbereik: 80 - 800 Nm

Afreesinstrument breedte: 120 mm

Afreesinstrument hoogte: 124 mm

Afreesinstrument diepte: 167 mm

Gewicht: 5,69 kg

Vierkantopname: 3/4 inch

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	800 Nm
Meetbereik	80 - 800 Nm
Afreesinstrument breedte	120 mm
Gewicht	5,69 kg
Afreesinstrument diepte	167 mm
Afreesinstrument hoogte	124 mm
Vierkantopname	3/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4

Dienstverlening

Kalibratie Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 N·m	018860 1000/2
DAkS-kalibratie draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 N·m	018840 1000/2