



Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck', Maximaal draaimoment: 10 Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654650 10
GTIN	4018754273003
Artikelklasse	63B

Omschrijving

Uitvoering:

Variabele en flexibele draaimomenttester dankzij draaibaar display en basisdeel. Horizontale en verticale montage mogelijk. Het display en het touchpad-toetsenpaneel zijn spatwaterdicht en de behuizing is van slagvaste kunststof.

3 Gebruiksmodi:

- **Meelopende weergave (track)**
- **Knikpuntherkenning (first-peak)**
- **Weergave piekwaarde (peak-hold)**

Maateenheden: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Voordeel:

Compacte en variabele draaimomenttester. Werkt via netadapter of op batterij.

Toepassing:

Instellen van **momentschroevendraaiers en momentsleutels** met of zonder schaal.

Levering:

Inclusief netadapter, in stevige kunststof koffer.

Kalibratie: O4

Meetnauwkeurigheid draaimoment: ± 1 %

Meetbereik: 1 - 10 Nm

Afreesinstrument breedte: 120 mm

Afleesinstrument hoogte: 124 mm

Afleesinstrument diepte: 167 mm

Gewicht: 5,21 kg

Vierkantopname: 1/4 inch

Technische beschrijving

Afleesinstrument hoogte	124 mm
Afleesinstrument diepte	167 mm
Meetbereik	1 - 10 Nm
maximaal draaimoment	10 Nm
Vierkantopname	1/4 inch
Afleesinstrument breedte	120 mm
Gewicht	5,21 kg
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4

Dienstverlening

Kalibratie Draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 400/2 N·m	018860 400/2
DAkS-kalibratie draaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 N·m	018840 1000/2