

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614812 17 |
| GTIN | 4045197160454 |
| Artikelklasse | 61B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bekhoogte h_1 | 7,9 mm |
| Sleutellengte L | 233 mm |
| Bekbreedte b | 36,6 mm |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Ringhoogte h_2 | 10,9 mm |
| Ring-Ø D | 33,3 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Aantal tanden | 72 |
| Nadraaihoek | 5 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | mat verchromd |

Producttype

Schroefsleutel