

Garant**12-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642130 10
GTIN	4045197164223
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig voor gebruik in zeer beperkte ruimtes. Twaalfkant (dubbel zeskant) met **AS-drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, verchromd (splintervrij).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	14,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel

Producttype

Dop