

Garant**Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 12X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Totale lengte L	170 mm
Maximale ring-Ø D2	26,5 mm
Sleutelwijdte ₂	13 mm
Maximale ring-Ø D1	24,6 mm
Sleutelwijdte ₁	12 mm
Maximale ringhoogte h ₂	9 mm
Maximale ringhoogte h ₁	8,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
--------------------------------------	----------