



Beugel vr. metaalzaag - vorm A met bimetalen blad 24 tanden



Bestelgegevens

Bestelnummer	580700
GTIN	7311518240936
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Solide metaalzaagbeugel **met maximaal 750 N (75 kp) bladspanning** en comfortabele hantering. Alternatieve bladbevestiging bij 90° voor vlakke snedes. Totale lengte 425 mm. De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief SANDFLEX® bimetalen handzaagblad nr. 582900.

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582850
Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582920
Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582900