

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614820 14
GTIN	4045197218797
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	14 mm
Sleutellengte L	193 mm
Ringhoogte h_2	9,4 mm
Bekhoogte h_1	6,6 mm
Ring-Ø D	27,3 mm
Bekbreedte b	30,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel