

Garant**Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 14X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Totale lengte L	190 mm
Maximale ringhoogte h_2	9,4 mm
Sleutelwijdte s_2	15 mm
Maximale ring- \varnothing D2	32,6 mm
Maximale ringhoogte h_1	9,4 mm
Maximale ring- \varnothing D1	28,3 mm
Sleutelwijdte s_1	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel