

**Garant****Ringratelsleutel 15° gebogen, Sleutelwijdtes: 16X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed, aan beide zijden met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel. Omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Maximale ringhoogte $h_2$	11 mm
Totale lengte L	230 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D2	35,6 mm
Sleutelwijdte $s_2$	18 mm
Maximale ringhoogte $h_1$	9,9 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D1	34,5 mm
Sleutelwijdte $s_1$	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	5
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel