

**Garant****Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 1 inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 1
GTIN	4045197331298
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Bekhoogte $h_1$	10,2 mm
Sleutelwijdte	1 inch
Bekbreedte $b$	50,8 mm
Ringhoogte $h_2$	14,5 mm
Sleutellengte $L$	325 mm
Ring- $\varnothing$ $D$	47,1 mm
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel