

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Fijne borstel Messingdraad gegolfd 0,15 mm, Type: W****Bestelgegevens**

Bestelnummer	576705 W
GTIN	4017359074664
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110x20mm, hoogte borsteldeel 20 mm.

Beukenhouten lichaam**Omschrijving:**

Precisieborstels, ook wel bekend als horlogemaker- of goudsmidborstels, worden gekenmerkt door hun hoge draaddichtheid. Deze borstels worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes.

Messingdraadbortels zijn zachter dan staaldraadbortels. Ze zijn onder andere ook geschikt voor het omgaan met lichte logen. Messingdraad gebruikt men vooral voor het bewerken van non-ferrometalen.

Toepassing:

Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.

Technische beschrijving

Basisdeel materiaal	Beukenhout
Totale lengte L	225 mm
Bezettingmateriaal	Messing, gegolfd
Borsteldraaddikte	0,15 mm
Werk lengte L ₃	110 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Bezetting breedte L ₁	20 mm
Aantal rijen	4

Producttype

Fijne borstel