

Garant**Steeksleutel / ringratelsleutel, inch, Sleutelwijdte: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614825 1/4
GTIN	4045197331205
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	4,3 mm
Sleutellengte L	136 mm
Ringhoogte h_2	7 mm
Bekbreedte b	17,1 mm
Ring-Ø D	17,3 mm
Sleutelwijdte	1/4 inch
Sleutelwijdtematen	inch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel