

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager Staaldraad glad, Borstel-Ø: 50mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 578000 50     |
| GTIN          | 4017359026694 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijpenrager met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Bezet met glad staaldraad, totale lengte 160 mm. Lengte borsteldeel 100 mm met aangepaste 1/2 inch-Whitworth-draadnippel.

**Toepassing:**

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders.  
Voor machinaal gebruik (alleen rechtson draaien) schroefdraadadapter nr. 578005 gebruiken.

**T.b.v.:**

Inwendige buis-Ø [inch]: 2 inch

**Technische beschrijving**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Borstel-Ø D <sub>1</sub> | 50 mm       |
| Producttype              | Buizenrager |

**Accessoires**

|   |        |
|---|--------|
| Verlengstuk voor buizenrager nr. 578000                       | 578010 |
| Schroefdraadadapter voor buizenrager nr. 578000Schacht-Ø 6 mm | 578005 |