



Mini-metaalzaagbeugel voor handzaagbladen – met bimetalen blad 24 tanden, Bladlengte:mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	580900
GTIN	7311518017545
Artikelklasse	58Z

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste zaagbladhouder van spuitgegoten lichtmetaal met eenvoudige bladspanning. Totale lengte 330 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Toepassing:

Voor het comfortabel en vlak zagen met metaalzaagbladen nr. 582500 – 582970, op krappe, ontoegankelijke plaatsen.

Levering:

Inclusief SANDFLEX® bimetalen handzaagblad.
Bladlengte: 300 mm

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdig bimetaal	582970
Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582850
Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582900
Handzaagblad, enkelzijdig bimetaal	582950
Handzaagblad, enkelzijdig SANDFLEX®, bimetaal	582920
Handzaagblad, enkelzijdig Bimetaal progressief	582500