

Garant**Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas omschakelbaar 15° gebogen,
Aantal sleutels: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614830 5
GTIN	4045197218858
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614820 in de maten 8; 10; 13; 16; 17.

Opmerking:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	5
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte	13 mm

Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Ringstand	15 graden
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 13 mm	614820 13
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614820 10
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 16 mm	614820 16
Roltas Aantal vakken 5	614835 5
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 17 mm	614820 17
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 8 mm	614820 8