

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Fijne borstel Messingdraad gegolfd 0,15 mm, Type: P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	576705 P
GTIN	4017359396933
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Totale lengte ca. 225mm, 4-rijig, oppervlak borsteldeel 110×20mm, hoogte borsteldeel 20 mm.

Kunststof lichaam, voor gebruik in omgevingen waar een grotere hygiëne vereist is.

Omschrijving:

Precisieborstels, ook wel bekend als horlogemaker- of goudsmidborstels, worden gekenmerkt door hun hoge draaddichtheid. Deze borstels worden vaak gebruikt voor het aanbrengen van oplosmiddelen en reinigingsmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes.

Messingdraadborstels zijn zachter dan staaldraadborstels. Ze zijn onder andere ook geschikt voor het omgaan met lichte logen. Messingdraad gebruikt men vooral voor het bewerken van non-ferrometalen.

Toepassing:

Hoge draaddichtheid voor fijne oppervlakteverbetering.

Technische beschrijving

Basisdeel materiaal	kunststof
Totale lengte L	225 mm
Bezettingmateriaal	Messing, gegolfd
Borsteldraaddikte	0,15 mm
Werk lengte L ₃	110 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Bezetting breedte L ₁	20 mm
Aantal rijen	4

Producttype

Fijne borstel