

**SANDFLEX® Mini-beugelzaag met 2 zaagbladen (hout / metaal)****Bestelgegevens**

Bestelnummer	580950
GTIN	7311518044558
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ovaal frame van solide stalen buis, met vingerbescherming. Compleet met houtzaagblad met spitse vertanding en bimetalen zaagblad. Past in elke gereedschapskist.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreëte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Toepassing:

Universeel voor het zagen van hout, metaal (zie nr. 582500– 582970) en bij toepassing van de hardmetaal-zaagdraad nr. 582990 ook voor plavuizen, tegels, bakstenen, gietijzer etc. Totale lengte slechts 300 mm.

Opmerking:

Reservezaagblad voor hout vindt u onder nr. 582985.

Bladlengte: 300 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	300 mm
Bladlengte	300 mm
Aantal zaagbladen	2

Producttype

Beugelzaag

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582900
--	--------

HM-draadzaag voor plavuizen, tegels, bakstenen, gietijzer etc.	582990
--	--------

Handzaagblad, enkelzijdigBimetaal progressief	582500
---	--------

Handzaagblad, enkelzijdigbimetaal	582950
-----------------------------------	--------

Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582850
--	--------

Handzaagblad, enkelzijdigbimetaal	582970
-----------------------------------	--------

Handzaagblad, enkelzijdigvoor hout	582985
------------------------------------	--------

Handzaagblad, enkelzijdigSANDFLEX®, bimetaal	582920
--	--------