

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614820 17
GTIN	4045197218827
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	233 mm
Bekbreedte b	36,6 mm
Ringhoogte h ₂	10,9 mm
Ring-Ø D	33,3 mm
Bekhoogte h ₁	7,9 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel