

Garant**Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas omschakelbaar 15° gebogen,
Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614830 10
GTIN	4045197218865
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614820 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Opmerking:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdte	10 mm

Sleutelwijdte	11 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Ringstand	15 graden
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 13 mm	614820 13
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614820 10
Roltas Aantal vakken 10	614835 10
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 16 mm	614820 16
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 14 mm	614820 14
Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm	614820 19

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 17 mm

614820 17

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 8 mm

614820 8

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 18 mm

614820 18

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 9 mm

614820 9

Steeksleutel/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen
Sleutelwijdte 11 mm

614820 11