

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Buizenrager Staaldraad glad, Borstel-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	578000 75
GTIN	4017359026571
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Pijpenragers met verzinkte gedraaide draad en enkelvoudige borstelspiraal. Bezet met glad staaldraad, totale lengte 160 mm. Lengte borsteldeel 100 mm met aangepaste 1/2 inch-Whitworth-draadnippel.

**Toepassing:**

Voor het reinigen van buizen, roosters, moffen, warmtewisselaars en cilinders.

Voor machinaal gebruik (alleen rechtsom draaien) schroefdraadadapter nr. 578005 gebruiken.

**T.b.v.:**

Inwendige buis-Ø [inch]: 3 inch

**Technische beschrijving**

Borstel-Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Producttype	Buizenrager

**Accessoires**

Schroefdraadadapter voor buizenrager nr. 578000Schacht-Ø 6 mm	578005
Verlengstuk voor buizenrager nr. 578000	578010

