

**JOKER 6000 steeksleutel / ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614870 10
GTIN	4013288165268
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met lichtlopende, robuuste precisieringratel (80 tanden) met bijzonder kleine nadraaihoek van 4,5°.

De bezijde met dubbel zeskantprofiel en verwisselbare, geharde metalen plaat heeft een vasthoudfunctie en fungeert als eindaanslag, voorkomt wegglijden en maakt een kleine aantrekhoek mogelijk.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	10 mm
Sleutellengte L	159 mm
Ring-Ø D	21 mm
Bekhoogte h ₁	5,5 mm
Ringhoogte h ₂	7,2 mm
Bekbreedte b	22 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Fabrikantnummer	6000 Joker
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	80
Nadraaihoek	4,5 graden

Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------